Certificate of Specification

Material : 28821.131 L(-)-Tryptofaan for biochemistry

CHARACTERISTICS	*SPECIFICATIONS*
Gehalte	Min. 99 %
Specifieke draaiingshoek (5 %; HCl 1 N)	1,5 --> 2,5 °
Vreemde aminozuren	Max. 0,3 %
Zware metalen (als Pb)	Max. 10 ppm
Ninhydrine- positieve subst. (glycine)	Max. 0,1 %
NH4 (Ammonium)	Max. 100 ppm

We certify that this batch conforms to the specifications listed above.
BDL : Below detected limit.

Wendy Mathues, Head of laboratory - Haasrode
VWR International
Document printed on 02/2015

This document has been produced electronically and is valid without a signature.

VWR International bvba/sprl
Haasrode Research Park Zone 3
Geldenaaksebaan 464
B-3001 Leuven
Tel: + 32 (0)16 385 011